



HCS161AC

**Interruttore manovra sezionatore h3+ P160 4P 160A**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	160 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	2 kA

**Architettura**

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta

**Connessione**

Sezione conduttore rigido	6 - 95 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	6 - 70 mm <sup>2</sup>

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Funzioni**

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si