



FD52DN

vega D sup. completo a.900, 120M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
--------------------------------------	-----

Montagem	Montagem à superfície
----------	-----------------------

Corrente elétrica

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	5
------------------	---

Número de filas	5
-----------------	---

Com fecho	Não
-----------	-----

Tem bloco de bornes neutro	Não
----------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	120
-------------------	-----

Dimensões

Altura	900 mm
--------	--------

Largura	550 mm
---------	--------

Profundidade	193 mm
--------------	--------

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
-----------------------------	---

Número de bloqueios	0
---------------------	---

Dimensões

Número de unidades de largura	24
-------------------------------	----

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Conexão

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

Materiais

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Código RAL	9010
------------	------

Cor	Branco puro
-----	-------------

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
--	-----

Possui placa de montagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
--------------------	-------------------------

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Recebe fechadura	Sem bloqueio
------------------	--------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----