



FD52DN

vega D sup. completo a.900, 120M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	5
Número de filas	5
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

Capacidade

Número de módulos	120
-------------------	-----

Dimensões

Altura	900 mm
Largura	550 mm
Profundidade	193 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0

Dimensões

Número de unidades de largura	24
-------------------------------	----

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Ligações

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

Materiais

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----