



ERC226

**Magneetschakelaar 25A met handbediening, 2 verbreekcontacten, eco, 230V**

**Technische karakteristieken**

**Aansluiting**

|               |            |
|---------------|------------|
| Soort contact | 2 verbreek |
|---------------|------------|

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 25 A |
|-----------------|------|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

**Spanning**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Nominale stroomspanning Uimp | 4000 V      |
| Nominale isolatiespanning Ui | 250 V       |
| Nominale spanning Ue         | 230 - 230 V |
| Stuurspanning AC             | 230 - 230 V |
| Stuurspanning DC             | 0 - 0 V     |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

**Gebruik**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Gebruikerscategorie | AC-7a/AC-7b |
|---------------------|-------------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |
|-------------------------------|-------------|

**Levensduur**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 100000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 30000  |

**Vermogen**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 3 W      |
| Verbruik bij inkomende stroom    | 10,70 VA |

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 83 mm    |
| Breedte | 17,85 mm |
| Diepte  | 60 mm    |

**Aansluiting**

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal contacten | 2 |
|------------------|---|

**Uitrusting**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Aantal NO contacten                   | 0  |
| Aantal verbreekcontacten              | 2  |
| Met schakelaar voor manuele bediening | Ja |

**Aansluiting**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Doorsnede stijve geleider  | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Installatie, montage**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Nominaal aandraaimoment | 1,20 - 1,20 NM |
|-------------------------|----------------|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |