



FW424WT

Caja de distribución superficie metálica clase I 4 filasx 24 mód , 96M

Características técnicas

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de filas	4
Número de sección en anchura	2
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	96
-------------------	----

Dimensiones

Altura	791 mm
Anchura	571 mm
Profundidad	150 mm

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	1
------------------------------	---

Dimensiones

Número de unidades en ancho	24
-----------------------------	----

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

Materiales

Material	Acero
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección de entrada (IP)	IP40
Tipo de cerradura	Cerradura con llave Sin bloqueo