



FM319

Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 2010x900x400 mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Visina               | 2010 mm |
| Širina               | 900 mm  |
| Dubina               | 400 mm  |
| Debljina bočnog zida | 1,20 mm |

Sigurnost

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP55                |
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa I |
| Vrsta zaključavanja           | Bez brave           |
| Otpornost na udarce IK        | IK10                |

Oprema

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Broj sekcija u širinu | 3 |
| Broj otvora ploče     | 2 |

Instalacija, montaža

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Montiranje na                           | Montaža na pod |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne             |

Materijali

|           |               |
|-----------|---------------|
| Boja      | Čista bijela  |
| RAL kod   | 9010          |
| Obrada    | Galvanizirano |
| Materijal | Željezo       |

Oprema

|             |    |
|-------------|----|
| Broj redova | 13 |
|-------------|----|

Poklopac, vrata

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Broj vrata ormara          | 0  |
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |

Električna struja

|                |       |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 630 A |
|----------------|-------|

Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|