



FM108

Armario quadro5 de suelo, 1860x900x260 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	1860 mm
Anchura	900 mm
Profundidad	260 mm
Grosor de la pared lateral	2 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Tipo de cerradura	Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de sección en anchura	3
Número de aberturas de la placa de brida	2

Instalación, montaje

Montaje en	Pedestal
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

Equipo

Número de filas	12
-----------------	----

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----