



FM108

**Armario quadro5 de suelo, 1860x900x260 mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	1860 mm
Anchura	900 mm
Profundidad	260 mm
Grosor de la pared lateral	2 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP55
Tipo de cerradura	Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

**Equipo**

Número de sección en anchura	3
Número de aberturas de la placa de brida	2

**Instalación, montaje**

Montaje en	Pedestal
Adecuado para uso en exteriores	No

**Materiales**

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

**Equipo**

Número de filas	12
-----------------	----

**Cubierta, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----