



FM307

Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1710 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	260 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Avec fermeture
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

Installation, montage

Montage sur	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

Equipement

Nombre de rangées	11
-------------------	----

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----