



FM307

**Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1710 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	260 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Avec fermeture
Résistance aux chocs IK	IK10

**Equipement**

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

**Installation, montage**

Montage sur	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

**Equipement**

Nombre de rangées	11
-------------------	----

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----