



**Quadro da pavimento H1710 L885 P260 RAL9010 quadro 5**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza	1710 mm
Larghezza	900 mm
Profondità	260 mm
Spessore dei fianchi	2 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Con serratura
Resistenza agli urti IK	IK10

**Equipaggiamento**

Numero di sezioni in larghezza	3
Numero di aperture della flangia	2

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Zoccolo
Adatto per l'uso esterno	No

**Materiali**

Colore	Bianco puro
Codice RAL	9010
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

**Equipaggiamento**

Numero di file	11
----------------	----

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	1
Porta/frontale trasparente	No

**Corrente**

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----