



FM307

**Armário de solo IP55 a.1710 l.900 p.260**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	1710 mm
Largura	900 mm
Profundidade	260 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Com fecho
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de secções	3
Número de aberturas da placa de flange	2

**Instalação, montagem**

Montagem	Pedestal
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Equipamento**

Número de filas	11
-----------------	----

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----