



FM307

### Armário de solo IP55 a.1710 l.900 p.260

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altura                      | 1710 mm |
| Largura                     | 900 mm  |
| Profundidade                | 260 mm  |
| Espessura da parede lateral | 2 mm    |

##### Índice de proteção

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP55                   |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento I |
| Recebe fechadura           | Com fecho              |
| Resistência ao impactos IK | IK10                   |

##### Equipamento

|  |   |
|--|---|
| Número de secções                      | 3 |
| Número de aberturas da placa de flange | 2 |

##### Instalação / montagem

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montagem                             | Pedestal |
| Adequado para utilização no exterior | Não      |

##### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Branco puro    |
| Código RAL | 9010           |
| Tratamento | Revestido a pó |
| Material   | Aço            |

##### Equipamento

|                 |    |
|-----------------|----|
| Número de filas | 11 |
|-----------------|----|

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 1   |
| Número de bloqueios          | 1   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

##### Intensidade de corrente

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 630 A |
|------------------|-------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|