



FR25H1

**Armoire univers IP55 Classe II 1950x1300x400 avec socle h100**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1950 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	400 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10

**Installation, montage**

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

**Équipement**

Nombre de rangées	12
-------------------	----

**Matière**

Finition	Mat
----------	-----

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

**Tension**

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----