



FR25L1

Armoire, univers, IP55, classe de protection 2, 1850x1300x275mm + 100 mm socle

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1950 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Equipement

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10

#### Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

#### Equipement

Nombre de rangées	12
-------------------	----

#### Matières

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

#### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	2
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Oui

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

#### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----