



FR25U1

Verdelers, Univers IP55, klasse II, transp.deur, 1850x1300x400 mm + 100 mm sokkel

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	1950 mm
Breedte	1300 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	5
Aantal flensplaatopeningen	10

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Uitrusting

Aantal rijen	12
--------------	----

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Ja

Elektrische Stroom

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----