



26002089

USB-oplaadstopcontact 230 V met centraalstuk Serie R.classic polarwit, glanzend

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Afmetingen

Diepte	42,60 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Toebehoren

Met miniaturzekering	Nee
----------------------	-----

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Spanning

Ingangsspanning	100 - 240 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1,40 A
Uitgangsstroom	1400 mA

Teksten

Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Aansluitwijze	Met schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja