



26002089

**R.classic - tom.USB carregamento, branco**

**Características técnicas**

**Conectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

**Dimensões**

Profundidade	42,60 mm
Profundidade da montagem	32 mm

**Equipamento**

Número de saídas	2
------------------	---

**Acessórios**

Com fusível em miniatura	Não
--------------------------	-----

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante

**Tensão**

Tensão de entrada	100 - 240 V
Tensão de saída	5 - 5 V

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	1,40 A
Corrente de saída	1400 mA

**Textos**

Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB tipo A
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrônico)
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso (duplos para cablagem)
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim