




26002089

## USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 1,4 A Serie R.classic bílá, lesk

### Technické vlastnosti

#### Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

#### Rozměry

Hloubka 42,60 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

#### Vybavení

Počet výstupů 2

#### Příslušenství

S miniaturní pojistkou Ne

#### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

#### Napětí

Vstupní napětí 100 - 240 V

Výstupní napětí 5 - 5 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 1,40 A

Výstupní proud 1400 mA

#### Texty

Konektory jack Se 2 zdíčkami USB, typ A

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Typ připojení S šroubovacími svorkami (dvojitě pro propojení)

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

#### Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano