




26002089

USB-laddut m c-bricka RC Vit OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Dimensioner

Djup	42,60 mm
Inbyggjningsdjup	32 mm

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Tillbehör

Med finsäkring	Nej
----------------	-----

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Blank

Spänning

Ingångsspänning	100 - 240 V
Utspanning	5 - 5 V

Elektrisk ström

Märkström	1,40 A
Utgångsström	1400 mA

Text

Anslutningar/uttag	Med 2 USB-uttag typ A
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar (dubbla för genomgående ledningsdragning)
Avsäkring	Utan petskydd

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja