




1084608400

Q.x - botão rotativo 2-1-3, alumínio

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplastic
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	58,80 mm
Largura	58,80 mm
Profundidade	30,50 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

Berker Q.x	
------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim