




1084608400

Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, stříb. sam.

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Otočný
-----------------------	--------

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Duroplast
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	58,80 mm
Šířka	58,80 mm
Hloubka	30,50 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup	Ne
-------------------------------------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Potisk	S potiskem
Způsob montáže	Pro přišroubování

Vhodné pro

Q.x	
-----	--

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano