



VA48E

Caja de superficie golf serie VA, 3 filas, 36M, sin puerta

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 400 - 400 V

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 63 A

Potencia

Pérdida de potencia máxima por armario a $\Delta T=20K$ 17 W

Equipo

Número de perfiles DIN 3

Número de filas 3

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Capacidad

Número de módulos 36

Número de terminales de semimódulos por rail 72

Funciones

Con entradas de conductos Sí

Dimensiones

Altura 515 mm

Anchura 305 mm

Profundidad 96,50 mm

Tapa, puerta

Número de puertas de armario 0

Número de bloqueos 0

Dimensiones

Número de unidades en ancho 12

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente No

Materiales

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra Sí

Materiales

Resistente a los rayos ultravioleta Sí

Equipo

Tiene placa de montaje No

Seguridad

Clase de protección Clase de aislamiento II

Resistencia al impacto IK IK07

Clase de protección de entrada (IP) IP30

Seguridad

Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Si
---------------	----