



LF4006009016

## Goulotte 40060 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                    | 40 mm                       |
| Largeur                    | 57 mm                       |
| Longueur                   | 2000 mm                     |
| Section intérieure / utile | 1500 - 1500 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 7 |
|-----------------------------------------------------------------|---|

#### Matières

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Matière    | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité              |
| Code RAL   | 9016                    |
| Couleur    | Blanc signalisation     |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP30 |

#### Normes

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | No |
|----------------------------------------------------------|----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|-----------------------------------|-------------------------------|

#### Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 2 |
| Nombre de cloisons clipsables | 1     |
| Éclisses incluses             | Oui   |
| Avec film de protection       | No    |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

### Illustrations | dessins

