



1088710400

**K.1/K.5 - botão rotativo 2-1-3, inox**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tipo de órgão de comando | Rotativo |
|--------------------------|----------|

**Materiais**

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Aço inoxidável |
| Código RAL | 9022           |
| Acabamento | Mate           |
| Material   | Aço inoxidável |
| Tratamento | Sem tratamento |

**Dimensões**

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 70 mm |
| Largura      | 55 mm |
| Profundidade | 20 mm |

**Conetividade**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Segurança**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

**Texto**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Impressão          | Com gravação              |
| Modo de instalação | Para fixação por parafuso |

**Identificação**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Sistema de montagem | Placa de cobertura central |
|---------------------|----------------------------|

**Adequado para**

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|