



383110



**Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder**

**Technische eigenschappen**

**Bediening en signalering**

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 1-polig

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

Schakelstroom 10 A

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging  
Zonder spreidklemmen

**Geschikt voor**

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja