




383110



Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku

Technické vlastnosti

Ovládací prvky a indikátory

Typ žaluziového spínače	1-pólové tlačítko
-------------------------	-------------------

Materiál

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Povrch	Neošetřený
--------	------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Spínací proud	10 A
---------------	------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Způsob montáže	Pro přišroubování Bez rozpěrných přichytek
----------------	---

Vhodné pro

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----