



ESD463

Kontakter, 63A, 4k.o, 24V

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta kontakata	4NO
-----------------	-----

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Kapacitet

Broj modula	3
-------------	---

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	4000 V
Nazivni izolacijski napon Ui	440 V
Nazivni radni napon Ue	400 - 400 V
Upravljački napon AC	24 - 24 V
Upravljački napon DC	0 - 0 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 50 °C
-------------------	-------------

Aplikacija

Kategorija upotrebe	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

Uvjeti korištenja

Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	100000
Električna izdržljivost u broju ciklusa	30000

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	22,20 W
Potezna snaga	60 VA

Dimenzije

Visina	85 mm
Širina	54 mm
Dubina	60 mm

Veza

Broj kontakata	4
----------------	---

Oprema

Broj NO kontakata	4
Broj NC kontakata	0
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Ne

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 16 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 25 mm ²

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da