



383120



**Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44**

**Caratteristiche tecniche**

**Controlli e indicatori**

Tipo di comando/pulsante per veneziane Pulsante a 1 poli

**Materiali**

Materiale Metallo  
Plastica  
Trattamento Non trattato

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 A  
Corrente di commutazione 10 A

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

**Testo**

Tipo di commutazione 1 polo  
Tipo di connessione Con morsetti a vite  
Tipo di montaggio Per fissaggio a vite  
Senza graffe a espansione

**Adatto per**

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si  
Conformità REACh - SVHC free Si  
Conformità ROHS Si