



383120



Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44)

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 1-polig

Materiaal

Materiaal Metaal

Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Schakelstroom 10 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Teksten

Schakelmodus 1-polig

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging
Zonder spreidklemmen

Geschikt voor

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja