




383120

## Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44)

### Technische eigenschappen

#### Bediening en signalering

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker | Schakelaar 1-polig |
|-----------------------------------|--------------------|

#### Materiaal

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Materiaal               | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld         |

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
|---------------|------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------------------|------|

#### Teksten

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Schakelmodus  | 1-polig                                         |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                              |
| Montagewijze  | Voor schroefbevestiging<br>Zonder spreidklemmen |

#### Geschikt voor

Serie berker B.3 / Serie berker B.7 / Serie berker K.1 / Serie berker K.5 / Serie berker Q.1 / Serie berker Q.3 / Serie berker Q.7 / Serie berker R.1 / Serie berker R.3 / Serie berker R.8 / Serie berker S.1

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |