



383120

## Botão de chave p/ estores, s/canhão

### Características técnicas

#### Comandos e sinalizadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Botão de pressão de 1 polos
---	-----------------------------

#### Materiais

Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Intensidade de corrente

	10 A
--	------

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
-----------------------	------

#### Textos

Modo de comutação	1 polo
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso Sem garras de expansão

#### Adequado para

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 /  
Berker R.3 / Berker R.8 / Berker S.1

#### Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim