




383120



Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44

Tehničke karakteristike

Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine	1-polni taster
---------------------------	----------------

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
-------------------------------	------

Tekst

Promjena načina rada	1-polni
----------------------	---------

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
------------	-------------------------

Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima Bez krala
-------------------	--

Pogodno za

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / R.1 / R.3 / S.1

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----