




383120

Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44

Tehničke karakteristike

Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine	1-polni taster
---------------------------	----------------

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
-------------------------------	------

Tekst

Promjena načina rada	1-polni
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima Bez krala

Pogodno za

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker S.1

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da