



FR24G2

Golvsk IP55 SKI 2050x1050x400

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	2050 mm
Bredd	1050 mm
Djup	400 mm
Material tjocklek sidovägg	1,50 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass I
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8

Installation, montering

Montering	Golvmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	12
-------------	----

Material

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	800 A
-----------	-------

Spänning

Märkspänning	690 - 690 V
--------------	-------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----