



30553512

**Serieschak. berker W.1, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 2

**Afmetingen**

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 12 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen