



FR24K2

## Golvsk IP55 SKI 2050x1050x275

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höjd                       | 2050 mm |
| Bredd                      | 1050 mm |
| Djup                       | 275 mm  |
| Material tjocklek sidovägg | 1,50 mm |

#### Säkerhet

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55              |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass I |
| Låstyp              | Utan lås          |
| Slagtålighet IK     | IK10              |

#### Utrustning

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd          | 4 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 8 |

#### Installation, montering

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Montering                       | Golvmontering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej           |

#### Material

|            |                |
|------------|----------------|
| Färg       | Ljusgrå        |
| RAL-kod    | 7035           |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Material   | Stål           |

#### Utrustning

|             |    |
|-------------|----|
| Antal rader | 12 |
|-------------|----|

#### Material

|              |      |
|--------------|------|
| Ytbehandling | Matt |
|--------------|------|

#### Skydd, dörr

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Antal dörrar          | 2  |
| Antal lås             | 1  |
| Dörr/lock transparent | Ja |

#### Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 800 A |
|-----------|-------|

#### Spänning

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|