



FR24L2

Armoire, univers, IP55, classe de protection 2, 1850x1050x275mm + 200 mm socle

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	2050 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK07

**Équipement**

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8

**Installation, montage**

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

**Équipement**

Nombre rangées	12
----------------	----

**Matière**

Finition	Mat
----------	-----

**Cache, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

**Tension**

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----