



FR24L1

**Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1050x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře**

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|                  |         |
|------------------|---------|
| Výška            | 1950 mm |
| Šířka            | 1050 mm |
| Hloubka          | 275 mm  |
| Tloušťka bočnice | 1,50 mm |

##### Bezpečnost

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Stupeň krytí IP        | IP55             |
| Třída izolace          | Třída izolace II |
| Typ uzamčení           | Bez zámku        |
| Mechanická odolnost IK | IK07             |

##### Vybavení

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce           | 4 |
| Počet otvorů v desce příruby | 8 |

##### Instalace, montáž

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Montáž                      | Montáž na podlahu |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne                |

##### Materiál

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Barva    | Světle šedá       |
| Kód RAL  | 7035              |
| Povrch   | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel              |

##### Vybavení

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet řad v rozvaděči | 12 |
|-----------------------|----|

##### Materiál

|                  |       |
|------------------|-------|
| Povrchová úprava | Matná |
|------------------|-------|

##### Kryt, dveře

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Počet dveří rozvaděče | 2   |
| Počet zámků           | 1   |
| Dveře/kryt průhledné  | Ano |

##### Elektrický proud

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 800 A |
|-----------------|-------|

##### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 690 - 690 V |
|------------------|-------------|

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|