



FR24S1

universo IP55 altura 1850+100 largura 1050 profundidade 275

Características técnicas

Dimensões

Altura	1950 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	275 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	4
Número de aberturas da placa de flange	8

Instalação, montagem

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Cinzentos-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Equipamento

Número de filas	12
-----------------	----

Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

Corrente elétrica

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

Tensão

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----