



FR24S2

univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x275 + cokół 200mm

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	2050 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	275 mm
Grubość ścianki bocznej	1,50 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK10

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	4
Liczba otworów płyty kołnierzej	8

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

**Sprzęt**

Liczba rzędów	12
---------------	----

**Materiały**

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	800 A
-----------------	-------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	690 - 690 V
---------------------	-------------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----