



FR24U1

## Golvsk IP55 SKII 1950x1050x400

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	1950 mm
Bredd	1050 mm
Djup	400 mm
Material tjocklek sidovägg	1,50 mm

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Utan lås
Slagtålighet IK	IK10

#### Utrustning

Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8

#### Installation, montering

Montering	Golvmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

#### Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

#### Utrustning

Antal rader	12
-------------	----

#### Material

Ytbehandling	Matt
--------------	------

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Ja

#### Elektrisk ström

Märkström	800 A
-----------	-------

#### Spänning

Märkspänning	690 - 690 V
--------------	-------------

#### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----