




VA24K

Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici VA24

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče	Montáž na omítku
--------------------------	------------------

Rozměry

Výška	370 mm
Šířka	285 mm
Hloubka	22 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ano
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
------------------------	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	2
-----------------------	---

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----