



SF263

Modułowy przełącznik zasilania 1P+N I-O-II 63A 230VAC

Właściwości techniczne

Architektura

Liczba biegunów	2
Układ biegunów	2P

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Znamionowy prąd zwarciový warunkowy Icc z bezpiecznikami gI-gG	6 kA

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 230 V
--	-------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2,90 - 2,90 Nm
-----------------------------	----------------

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	71,50 mm
Głębokość	72 mm
Wymiary	90 x 71.50 mm

Sprzęt

Liczba styków NO	0
Liczba styków NC	0

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	16 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	25 mm ²

Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	5000

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,60 W
--	--------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

