



47441404

**S.1/B.x - Schuko c/tampa obtur., alum mt**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 16 A

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Alumínio

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento  
Envernizado

**Dimensões**

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Profundidade da montagem 32 mm

**Conexão**

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar

**Conetividade**

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso  
Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Tampa, porta**

Tipo de tampa Tampa articulada de fecho automático

**Capacidade**

Número de módulos 1

**Segurança**

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

---

**Identificação**

---

Com impressão	Não
---------------	-----

---

**Texto**

---

Tampa	Placa de cobertura central
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

---

**Adequado para**

---

S.x/B.x	
---------	--

---

**Sustentabilidade**

---

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

---