



47441404

**Zásuvka SCHUKO s víčkem, S.1/B.x, stříbrná mat**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený  
Lakované

**Rozměry**

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Konektivita**

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Kryt, dveře**

Typ víka Samozavírací výklopný kryt

**Kapacita**

Počet modulů 1

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

---

**Identifikace**

S potiskem Ne

---

**Texty**

Kryt Centrální krycí deska

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

---

**Vhodné pro**

S.x/B.x

---

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano

---