



47441404

Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, алюміній, 16А/250В В.х

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Colour Алюміній

Код RAL 9006

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений  
Покриті лаком

##### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Вбудована глибина 32 mm

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

##### Акcesуари

Має поле для маркування Ні

##### Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка

##### Емність

Кількість модулів 1

##### Безпека

З посиленням захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

---

**Ідентифікація**

---

З відбитком Ні

---

**Тексти**

---

Накладка Центральна кришка

---

Тип з'єднання Зі вставними клемами

---

**Сумісний із**

---

S.x/V.x

---

**Sustainability**

---

Відповідність RoHS Так

---