



FM568

**Vrata, Quadro5, prozirna, 1860x900 mm**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|        |         |
|--------|---------|
| Visina | 1860 mm |
| Širina | 900 mm  |
| Dubina | 54 mm   |

**Poklopac, vrata**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vrata/poklopac je proziran | Da                   |
| Broj vrata ormara          | 1                    |
| Vrsta vrata ormara         | Zaključavajuća vrata |
| Broj brava                 | 1                    |

**Materijali**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| RAL kod | 9010              |
| Boja    | Čista bijela      |
| Obrada  | Praškasto ofarban |

**Sigurnost**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP55          |
| Vrsta zaključavanja           | 3-strano 7 mm |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|