



FM557

QUADRO ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 1860X900MM

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	1860 mm
Πλάτος	900 mm
Βάθος	58 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Κλειδαριά πόρτας
Αριθμός κλειδαριών	1

Υλικά

Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό
Υλικό	Μεταλλικό
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Τύπος κλειδώματος	3 πλευρών 7 mm

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι