



Vrata, Quadro5, prozirna, 660x700 mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	660 mm
Širina	700 mm
Dubina	54 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Da
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Zaključavajuća vrata
Broj brava	2

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Obrada	Praškasto ofarban

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Vrsta zaključavanja	3-strano 7 mm

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----